IE-FC-DFM-PWPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	FrontCom, 接触防止, ダブルフレーム
注文番号	<u>2971460000</u>
種別	IE-FC-DFM-PWPC
GTIN (EAN)	4099986791541
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

IE-FC-DFM-PWPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002498

EC002498

27-37-92-01

27-37-13-92

27-37-13-92

27-37-13-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

MAMID承認件数	CT 1 **				
	C TABUS				
ROHS					
UL File Number Search					
証明書番号(cURus)	E223801				
寸法と重量					
高さ	45 mm	高さ(インチ)	1.7716 inch		
幅	47.4 mm	幅(インチ)	1.8661 inch		
長さ	112.4 mm	長さ (インチ)	4.4252 inch		
正味重量	20 g				
温度					
<u>шк</u>					
保管温度		動作温度			
		3/11-/皿/文			
環境製品コンプライアンス					
	<u> </u>				
RoHS 対応状況	準拠				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
一般データ	'				
一段 ブーラ					
生儿口 4千米万	±¤₳₼₽÷↓↓	/口镂床人)、	IDOO		
製品種類材質	<u>接触防止, ダブルフレーム</u> PC	保護度合い	IP20		
77月	FC				
一般基準					
証明書番号(cURus)	E223801				
	'				
分類					

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002498

EC002498

EC002498

27-18-92-90

27-37-13-92

27-37-13-92

27-37-13-92

カタログステータス / 図面 2



IE-FC-DFM-PWPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



