

## VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, M 20, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">2978910000</a>
種別	VP M20/15 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830974
数量	100 items

## VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
正味重量	5.4 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール	AF サイズ 1	23 mm
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 20
基本材質	ポリアミド6	シールリングの直径	26.00 mm
シーリング	クロロプレン	外付スレッド	M 20
ねじ山長さ	15 mm	防爆タイプ	Ex e
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

## 証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEx, DNV, INMETRO

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		