

VP M63/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, M 63, 18 mm, IP66, IP68, ポリアミド6
注文番号	2978950000
種別	VP M63/18 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831018
数量	5 items

VP M63/18 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	27.5 mm	高さ (インチ)	1.0827 inch
正味重量	52 g		

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール	AF サイズ 1	69 mm
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 63
基本材質	ポリアミド6	シーリング	クロロプレン
外付スレッド	M 63	ねじ山長さ	18 mm
防爆タイプ	Ex e	インストーラのガイドライン	組立指示を参照

証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		