### **VP NPT 1/2 EX 7J BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

#### 一般注文データ

VPK EX 7J(Exブランキングプラグ、プラスチッ
ク、7J), 閉鎖栓, ストレート, 1/2" NPT, 15 mm,
IP66, IP68, ポリアミド6
<u>2978960000</u>
VP NPT 1/2 EX 7J BK
4099986831025
20 items

カタログステータス / 図面 1

## **VP NPT 1/2 EX 7J BK**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
<b>ニ</b> ン	0.1	<b>☆</b> よ (ノン・エ)	0.0000: 1
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
壁厚、最小 エロチョ	0.5 mm	壁厚、最大	14 mm
正味重量	6 g		
温度			
動作温度	-40 °C70 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般的情報			
GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	ューニー 動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	はい
標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN	衝擊耐性	IEC 60079-0の場合、ACC で7ジュール
	60079-31		
<u>AF サイズ 1</u>	23 mm	保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	NPT 1/2"	基本材質	ポリアミド6
シーリング	クロロプレン	外付スレッド	1/2" NPT
ねじ山長さ	15 mm	防爆タイプ	Ex e
インストールのガイドライン	組立指示を参照		
証明書番号ケーブルグランド			
識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド	IMQ 13 ATEX 010 X
		(ATEX)	
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO
分類			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		
	_, 55 55		

カタログステータス / 図面 2