

## VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, 1/2" NPT, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">2978960000</a>
種別	VP NPT 1/2 EX 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831025
数量	20 items

## VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	14 mm
正味重量	6 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	はい
標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31	衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC.で7ジュール
AF サイズ 1	23 mm	保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	NPT 1/2"	基本材質	ポリアミド6
シーリング	クロロブレン	外付スレッド	1/2" NPT
ねじ山長さ	15 mm	防爆タイプ	Ex e
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

## 証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEx, DNV, INMETRO

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		