

## VP NPT 1 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK EX 7J (Exブランкиングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, 1" NPT, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">2978980000</a>
種別	VP NPT 1 EX 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831049
数量	20 items

## VP NPT 1 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	22.8 mm	高さ (インチ)	0.8976 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	14 mm
正味重量	12 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

GWDR の保護度合い	IP66, IP68	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	はい
標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31	衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール
AF サイズ 1	36 mm	保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	NPT 1"	基本材質	ポリアミド6
シーリング	クロロブレン	外付スレッド	1" NPT
ねじ山長さ	15 mm	防爆タイプ	Ex e
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

## 証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	承認条件	ATEX, IECEx, DNV, INMETRO

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		