

## VP M32/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | VPK EX 7J (Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, ストレート, M 32, 15 mm, IP66, IP68, ポリアミド6 |
| 注文番号       | <a href="#">2978990000</a>   |
| 種別         | VP M32/15 EX CR 7J BK  |
| GTIN (EAN) | 4099986831056  |
| 数量         | 50 items   |

## VP M32/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|       |         |          |             |
|-------|---------|----------|-------------|
| 高さ    | 22.8 mm | 高さ (インチ) | 0.8976 inch |
| 壁厚、最小 | 0.5 mm  | 壁厚、最大    | 14 mm       |
| 正味重量  | 12 g    |          |             |

## 温度

動作温度 -40 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

|             |                               |               |  |
|-------------|-------------------------------|---------------|--|
| GWDR の保護度合い | IP66, IP68                    | シリコン          | いいえ  |
| UL 94 可燃性等級 | HB                            | 動作温度範囲、最大     | 70 °C  |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C                        | スレッドピッチ       | 1.5 mm   |
| ハロゲン        | はい                            | 標準            | IEC 60079-0, EN 60079-0,<br>IEC 60079-7, EN 60079-7,<br>IEC 60079-31, EN<br>60079-31 |
| 衝撃耐性        | IEC 60079-0の場合、ACC.<br>で7ジュール | AF サイズ 1      | 36 mm  |
| 保護度合い       | IP66, IP68                    | ケーブルグランド      | M 32   |
| 基本材質        | ポリアミド6                        | シーリング         | クロロプレン   |
| 外付スレッド      | M 32                          | ねじ山長さ         | 15 mm  |
| 防爆タイプ       | Ex e                          | インストールのガイドライン | 組立指示を参照  |

## 証明書番号ケーブルグランド

|                        |                             |                       |                              |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 識別                     | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | 証明書番号、ケーブルグランド (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X            |
| 証明書番号、ケーブルグランド (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X          | 承認条件                  | ATEX, IECEx, DNV,<br>INMETRO |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |