

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

注文番号	2979350000
種別	<a href="#">WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST</a>
GTIN (EAN)	4099986832794
数量	1 items

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	135 mm	奥行き (インチ)	5.3149 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	816 mm	幅 (インチ)	32.1259 inch
正味重量	300 g		

## 温度

動作温度 -20 - 45°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

## ケーブル技術仕様

ハウジング主要材質 硬質陽極酸化アルミニウム

## 一般的な技術データ

淡色 (CCT)	5700K, White	小電流	5825 lm
放射角	100°	動作寿命	60.000 h
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP40

## 接続データ

極数 3

## 材料データ

ハウジング主要材質 硬質陽極酸化アルミニウム

## 電気データ

定格電圧	230 V AC	電源	32.5 W
調光可能	はい、無段階の調光		

## 分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		