

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート
メタリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.25 m, 6 kV
注文番号	2979940000
種別	IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834262
数量	1 items

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

長さ 0.25 m
正味重量 15.33 g

長さ (インチ)

9.8425 inch

温度

保管温度

動作温度

-20 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格 TIA-1096-A アプリケーション固有の通信ケーブル設 VDE-AR-N 4100:2019-04
備

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	No	色	赤色
ハロゲン	いいえ	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1

ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧	6 kV	動作電圧	50 V
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	カテゴリー	Cat.3
絶縁電圧、最大	500 V		

ケーブル構造

シース直径	4.8 mm	シースカラー	赤色
断面積	3x2xAWG 24/7	シールド	U/UTP
配線数	6	シース直径、最大	4.95 mm
シース直径、最小	4.65 mm	シース素材	LSZH
ケーブル配置	VDE 0603-100準拠二重絶縁		

プラグ

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------	------	------------------------------------

プラグ、右

プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし
------	------------------------------------

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**プラグ、左**

左プラグ RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図



図面