

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグローブ操作に対応した高解像度の静電容量式の 7 インチから 21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

注文番号	2987520001
種別	UV66-ADV-21-CAP-W-V2
GTIN (EAN)	4099987589802
数量	1 items

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き (インチ)	2.0472 inch
高さ	349.8 mm	高さ (インチ)	13.7716 inch
幅	558.4 mm	幅 (インチ)	21.9842 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	6950 g		

温度

湿度 95% 相対空気湿度、40°C
で結露なき事

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
SCIP	84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

システムデータ

メモリ (RAM)	4 GB	インターフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.2	メモリ	16 MB
背後のインタフェース	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	プロセッサ	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
メモリ (フラッシュ)	16 GB		

一般データ

保護度合い	組み込み: IP66, エンクロージャ: IP20		
オペレーティングシステム	Linux Yocto 4.2		
電圧供給範囲	電圧種別	DC	
	電圧、最小	19.2 V	
	電圧、最大	28.8 V	
電圧供給	24 V DC		
消費電力	電力消費、公称	26.6 W	
	消費電力、最大	28.8 W	
LCD 付き MTBF	5.25 a		

備品

サイズ	21.5 "	分解能	1920 x 1080
表示可能な色の数	16700000	輝度	250 cd/m ²
タッチスクリーン	投影型静電容量 (P-CAP)	材料表示	Tempered glass
材質フレーム	アルミニウム		

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

