

## PWEB-ES-RT-1000/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群（OPC-UA、CODESYS ドライバまたは Modbus 経由）を介した各種制御システムへの接続

## 一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Linux, Docker, Windows, プロセス変数の数、最大: 1000, HMIデバイス数(最大): 10
注文番号	<a href="#">2992830000</a>
種別	PWEB-ES-RT-1000/10
数量	1 items

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム要件

オペレーティングシステム Linux, Windows, u-OS 必要な最小ディスク容量 0.1 GB  
必要な最小メモリ (RAM) 0.1 GB

## ライセンス情報

ライセンス範囲 ワンタイムライセンス ライセンスタイプ ソフトウェアライセンス  
ライセンス取得者 WIBUチケットID プロセス変数の数、最大 1000

## ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 10 ドライバの最大数 99  
突き出る PROCON-WEB Designer ランタイムの特長 簡易および複合制御, アラーム機能, 履歴機能, ユーザー管理, 通信ドライバを介したプロセス接続

## 分類

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416  
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02  
ECLASS 15.0 27-24-25-02