

PWEB-ES-RT-2000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群（OPC-UA、CODESYS ドライバまたは Modbus 経由）を介した各種制御システムへの接続

一般注文データ

| | |
|-------|--|
| バージョン | Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Linux, Docker, Windows, プロセス変数の数、最大: 2000, HMIデバイス数(最大): 2 |
| 注文番号 | 2992870000 |
| 種別 | PWEB-ES-RT-2000/2 |
| 数量 | 1 items |

PWEB-ES-RT-2000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

| | |
|------|-----|
| 正味重量 | 0 g |
|------|-----|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム要件

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------|--------|
| オペレーティングシステム | Linux, Windows, u-OS | 必要な最小ディスク容量 | 0.1 GB |
| 必要な最小メモリ (RAM) | 0.1 GB | | |

ライセンス情報

| | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|
| ライセンス範囲 | ワンタイムライセンス | ライセンスタイプ | ソフトウェアライセンス |
| ライセンス取得者 | WIBUチケットID | プロセス変数の数、最大 | 2000 |

ランタイムの機能

| | | | |
|--------------|---------------------|----------|--|
| HMIデバイス数(最大) | 2 | ドライバの最大数 | 99 |
| 突き出る | PROCON-WEB Designer | ランタイムの特長 | 簡易および複合制御, アーム機能, 履歴機能, ユーザー管理, 通信ドライバを介したプロセス接続 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |