## PWEB-ES-RT-500/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベース の HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します:

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリア などの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群(OPC-UA、CODESYS ドライバ または Modbus 経由)を介した各種制御システムへの 接続

## 一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プ	
	ラットフォーム: Linux, Docker, Windows, プロセ	
	ス変数の数、最大: 500, HMIデバイス数(最大): 10_	
注文番号	<u>2992920000</u>	
	PWEB-ES-RT-500/10	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

## **PWEB-ES-RT-500/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術プー

寸法と重量			
正味重量	0 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
システム要件			
オペレーティングシステム 必要な最小メモリ(RAM)	Linux, Windows, u-OS 0.1 GB	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
	0.1 db		
ライセンス情報			
ライセンス範囲	ワンタイムライセンス	ライセンスタイプ	ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者	WIBUチケットID	プロセス変数の数、最大	500
ランタイムの機能			
HMIデバイス数(最大)	10	ドライバの最大数	99
突き出る 	PROCON-WEB Designer	ランタイムの特長	簡易および複合制御, ア ラーム機能, 履歴機能, ユー ザー管理, 通信ドライバを 介したプロセス接続
分類			
ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

カタログステータス / 図面 2