

PWEB-ES-RT-500/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムは、コンテナイメージ、Linux、または Windows を介してプラットフォームに依存せず利用することができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します：

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリアなどの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データの保存と視覚化を実現する履歴機能
- 広範な通信ドライバ群（OPC-UA、CODESYS ドライバまたは Modbus 経由）を介した各種制御システムへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プラットフォーム: Linux, Docker, Windows, プロセス変数の数、最大: 500, HMIデバイス数(最大): 2
注文番号	2992930000
種別	PWEB-ES-RT-500/2
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

正味重量 0 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム要件

オペレーティングシステム Linux, Windows, u-OS 必要な最小ディスク容量 0.1 GB
必要な最小メモリ (RAM) 0.1 GB

ライセンス情報

ライセンス範囲 ワンタイムライセンス ライセンスタイプ ソフトウェアライセンス
ライセンス取得者 WIBUチケットID プロセス変数の数、最大 500

ランタイムの機能

HMIデバイス数(最大) 2 ドライバの最大数 99
突き出る PROCON-WEB Designer ランタイムの特長 簡易および複合制御, アラーム機能, 履歴機能, ユーザー管理, 通信ドライバを介したプロセス接続

分類

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02