

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

クリック式：

クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

注文番号	2992980000
種別	RC M P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872059

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

直径	20 mm	正味重量	14.08 g
----	-------	------	---------

温度

保管温度	-40 °C...60 °C	周囲温度	-25 °C...125 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	真鍮	LED	いいえ
接続方式	PUSH IN, レバークランプ, アクチュエータ付プッシュ イン	ハウジング主要材質	PA 66
ケーブル直径、最大	13 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
接点材質	真鍮	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.25 mm ²	公称電圧	500 V
公称電流	17.5 A	保護度合い	IP68
接点形状 (オス/メス)	オス型	シールド接続	いいえ
スレッディング材質	プラスチック	接続断面積、最大	4 mm ²
接続断面積、最小	0.5 mm ²		

一般データ

極数	3	接続スレッド	M20
極性違い防止	はい	接続方式	PUSH IN, レバークランプ, アクチュエータ付プッシュ イン
ハウジング主要材質			PA 66

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

一般注文データ

種別	MTA RC	バージョン
注文番号	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
数量		

プラグコネクタ - クリックシステム



クリック式：
クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

一般注文データ

種別	RC F P3 C SP	バージョン
注文番号	2992970000	
GTIN (EAN)	4099986872042	
数量		