

## RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリック式：

クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 注文番号       | 2992990000                       |
| 種別         | <a href="#">RC F P3 M20 C SP</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986872066                    |

## RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|    |       |      |         |
|----|-------|------|---------|
| 直径 | 20 mm | 正味重量 | 14.96 g |
|----|-------|------|---------|

## 温度

|      |                 |      |                  |
|------|-----------------|------|------------------|
| 保管温度 |                 | 周囲温度 | -25 °C... 125 °C |
| 動作温度 | -40 °C... 60 °C |      |                  |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|              |   |           |                     |
|--------------|---|-----------|---------------------|
| 極数           | 3                                       | コーディング    | なし                  |
| 接触表面         | 真鍮                                      | LED       | いいえ                 |
| 接続方式         | PUSH IN, レバークランプ,<br>アクチュエータ付プッシュ<br>イン | ハウジング主要材質 | PA 66               |
| ケーブル直径、最大    | 13 mm                                   | ケーブル直径、最小 | 7 mm                |
| 接点材質         | 真鍮                                      | 導体断面、最大   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小      | 0.25 mm <sup>2</sup>                    | 公称電圧      | 500 V               |
| 公称電流         | 17.5 A                                  | 保護度合い     | IP68                |
| 接点形状 (オス/メス) | メス型                                     | シールド接続    | いいえ                 |
| スレッドリング材質    | プラスチック                                  | 接続断面積、最大  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 接続断面積、最小     | 0.5 mm <sup>2</sup>                     |           |                     |

## 一般データ

|           |       |        |   |
|-----------|-------|--------|---|
| 極数        | 3     | 接続スレッド | M20                                     |
| 極性違い防止    | はい    | 接続方式   | PUSH IN, レバークランプ,<br>アクチュエータ付プッシュ<br>イン |
| ハウジング主要材質 | PA 66 |        |   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0   | EC002635    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |             |             |



## RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 丸型コネクタ M20 取り付け工具



ツール：  
M20内臓コネクタの取り付けに最適なツールです。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MTA RC                     | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2884950000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4064675852070              |       |
| 数量         |                            |       |

## プラグコネクタ - クリックシステム



クリック式：  
クリック式の丸型コネクタは、高い保護等級を維持しながら素早い接続が可能です。プラグ式とソケット式の両方があります。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | RC M P3 C SP               | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2992960000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4099986872035              |       |
| 数量         |                            |       |