### **KT 40**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



機械ラチェット型のカットツール。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

#### 一般注文データ

バージョン	カットツール
注文番号	<u>2993490000</u>
種別	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# **KT 40**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	85 mm	 高さ(インチ)	3.3464 inch
幅	305 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	12.0078 inch
正味重量	808.72 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0	

### 切削工具

銅セクターケーブル	3 x 50 SM	銅ケーブル – 細線仕様、最大. (kcmil)	500 kcmil
銅ケーブル – 細線仕様、最大.	300 mm <sup>2</sup>	銅ケーブル – 撚線、最大. (kcmil)	600 kcmil
銅ケーブル – 撚線、最大.	300 mm <sup>2</sup>	銅ケーブル、最大直径	40 mm
アルミ部分用ケーブル	4 x 50 SE	撚線アルミケーブル最大(kcmil)	500 kcmil
   撚線アルミケーブル、最大 (mm²)	300 mm <sup>2</sup>	撚線アルミケーブル、最大直径	40 mm

### 分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-90-11	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

カタログステータス / 図面 2