

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

機械ラチェット型のカットツール。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

一般注文データ

バージョン	カットツール
注文番号	2993490000
種別	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
数量	1 items

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	305 mm	幅 (インチ)	12.0078 inch
正味重量	808.72 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

切削工具

銅セクターケーブル	3 x 50 SM	銅ケーブル - 細線仕様、最大. (kcmil)	500 kcmil
銅ケーブル - 細線仕様、最大.	300 mm ²	銅ケーブル - 撚線、最大. (kcmil)	600 kcmil
銅ケーブル - 撚線、最大.	300 mm ²	銅ケーブル、最大直径	40 mm
アルミ部分用ケーブル	4 x 50 SE	撚線アルミケーブル最大 (kcmil)	500 kcmil
撚線アルミケーブル、最大 (mm ²)	300 mm ²	撚線アルミケーブル、最大直径	40 mm

分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		