

## KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



機械ラチェット型のカットツール。銅およびアルミニウム製導体の非ピンチカットに適合。最適なテコの原理、および巧みに設計されたカム機構による簡単な操作。

## 一般注文データ

バージョン	カットツール
注文番号	<a href="#">2993500000</a>
種別	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
数量	1 items

## KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	40 mm
高さ	110 mm
幅	345 mm
正味重量	1205.6 g

奥行き (インチ)	1.5748 inch
高さ (インチ)	4.3307 inch
幅 (インチ)	13.5826 inch

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 切削工具

銅セクターケーブル	4 x 70 SM
銅ケーブル - 細線仕様、最大.	400 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル - 扱線、最大.	400 mm <sup>2</sup>
アルミ部分用ケーブル	4 x 70 SE
扱線アルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>

銅ケーブル - 細線仕様、最大. (kcmil)	800 kcmil
銅ケーブル - 扱線、最大. (kcmil)	800 kcmil
銅ケーブル、最大直径	52 mm
扱線アルミケーブル最大 (kcmil)	800 kcmil
扱線アルミケーブル、最大直径	52 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01