

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククラ ンプ、下側, エンドロッククランプは交換不可, 標 準
注文番号	3001300000
種別	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	4099986902381
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

<b>承認</b>			
	·		
翌可	CE		
ROHS			
ナ法と重量			
一位の一			
う うさ	29 mm	高さ(インチ)	1.1417 inch
	68 mm	幅(インチ)	2.6772 inch
双付寸法 – 高さ	32 mm	取付寸法 – 幅	70 mm
味重量	96.8 g		
直度			
   限温度	-40 °C 125 °C		
 環境製品コンプライアンプ	7		
R元表山コンノフィブン)	^		
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
EACH SVHC	Potassium perfluorobutane s		
CIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
<b>ヾージョン</b>			
÷n , r= ÷n , ==		»	L 45.1
二部/底部/蓋	下部	カバー <del>                                      </del>	カバーなし
時付けトルク \ウジング設計	1.2 Nm 隔壁ハウジング	接続方式 ロックシステム設計	PUSH IN エンドロッククランプ、
(ソシング 政制	<b>  一室パソンノケ</b>	ロックシステム政計	エンドロッククランノ、 側, エンドロッククラン は交換不可
<b>公計</b>	標準	設置サイズ	3
別	バルクヘッド(フィードス ルー)	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
ノーリング	NBR	色(RAL)	RAL 7035
G	3	Moduplug®に最適	はい
一般データ			
* <del></del>	1.2 No.	LII 0.4 可燃性签件	W 0
静付けトルク \ウジング主要材質	1.2 Nm ダイカストアルミニウム	UL 94 可燃性等級 表面仕上	V-0 粉体塗装
マンプンエ <del>女</del> 材員 R護度合い		衣画はエ EMC ハウジング	いいえ
「嘘反日 <u>い</u> ]ック素子の材質	ステンレススチール、防錆	<u>LINIC パッシック</u> 防爆タイプ	II 2G Ex ib IIC T6 Gb
	性	173796 7 1 7	
<b>寸法</b>			
マピッチ長 A2	70 mm	幅ハウジングC	43 mm
<del>マー・アス・ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</del>	47 mm	ハウジングの全長	60 mm
、ウジングBの高さ	29.3 mm	基準B1の高さ	5.5 mm
<b>}</b> 類			
TIM C C	F0000407	ETIM 7.0	F0000407
TIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02 27-44-02-02
CLASS 11.0	Z1-44-UZ-UZ	ECLASS 12.0	∠1-44-UZ-UZ

ECLASS 13.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-44-02-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

# クロロプレンシール、-40°C ~ +70°C



Ex e(安全増防爆)や Ex i(本質安全防爆)の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEXおよび IECEx 認証を取得しています。

### 一般注文データ

種別	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722250000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118821482	ンド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
種別	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722260000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118821499	ンド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
種別	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722240000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグラ
GTIN (EAN)	4050118821475	ンド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6

### サイズ 3





EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。 それらは品目名称によって識別されます

### 一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP EXI	バージョン
注文番号	3001190000	, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP EXI	バージョン
種別 注文番号		バージョン , オス型, 500 V, 5 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3

作成日 07.11.2025 04:32:38 MEZ

カタログステータス / 図面 4