

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	3001310000
種別	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
数量	1 items

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	93 mm	奥行き (インチ)	3.6614 inch
高さ	29.5 mm	高さ (インチ)	1.1614 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	83 mm
正味重量	146 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	接続方式	PUSH IN
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ、サイドロッククランプは交換不可
設計	標準	設置サイズ	4
ケーブル導入口	いいえ	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
防爆タイプ	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

寸法

穴ピッチ長 A2	83 mm	ケーブル導入口	いいえ
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	47 mm
ハウジングの全長	73 mm	ハウジングBの高さ	29.5 mm
基準B1の高さ	5.3 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

取付用切り欠き



HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722270000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821505	
数量	50 ST	
種別	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722280000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821512	
数量	25 ST	

サイズ 4



EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

一般注文データ

種別	HDC HE 10 FP EXI	バージョン
注文番号	3001220000	HDC挿入, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4099986902329	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 10 MP EXI	バージョン
注文番号	3001230000	HDC挿入, オス型, 500 V, 5 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4099986902336	
数量	1 ST	