

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	3001350000
種別	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
数量	1 items

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	74.8 mm	奥行き (インチ)	2.9449 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
正味重量	124 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 20
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	1.2 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	標準	設置サイズ	3
ケーブル導入口	スレッド付き	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 20
色 (RAL)	RAL 7035	BG	3
Moduplug®に最適	いいえ		

一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP65, 勘合状態
防爆タイプ II 2G Ex ib IIC T6 Gb

寸法

ケーブル導入口 スレッド付き 幅ハウジングC 43 mm
ハウジングの全長 60 mm ハウジングBの高さ 52 mm

分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロロプレキシール、-40 °C ~ +70 °C




Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

種別	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722250000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821482	
数量	50 ST	
種別	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722260000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821499	
数量	50 ST	
種別	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	バージョン
注文番号	2722240000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4050118821475	
数量	50 ST	

サイズ 3



EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。
ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。それらは品目名称によって識別されます。

一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP EXI	バージョン
注文番号	3001190000	, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP EXI	バージョン
注文番号	3001200000	, オス型, 500 V, 5 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
数量	1 ST	