## **HDC 16B TOBU 1M25G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EXI エリアのケーブル接続を切るオプションは、取り付けとサービスを簡素化するため、より良い準備が可能になります。ここに示す

Rockstar® EXI エンクロージャは、品目の名称によって用途が識別されます。

したがって、青色は不要です。エンクロージャを完成させるために青色の EXI グランドが必要です。

### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面ケーブル導入口. プラグハウジング. 下側のサイドロッククランプ. 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	3001440000
種別	HDC 16B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902473
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

### **HDC 16B TOBU 1M25G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

-z.≟m			
承認 			
認可	CE		
ROHS	適合		
 寸法と重量			
「仏に主里」			
 深さ	93.3 mm	奥行き(インチ)	3.6732 inch
高さ	61 mm	高さ(インチ)	2.4016 inch
·····································	57.8 mm	幅(インチ)	2.2756 inch
正味重量	224 g		
温度			,
制限温度	-40 °C 125 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
バージョン			
		1.35	
ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部/底部/蓋	上部
締付けトルク	1.2 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラ グハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ
設計	標準	設置サイズ	6
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	内付スレッド	M 25
色(RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		
一般データ 			
締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
防爆タイプ	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		
寸法			,
ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
<u>/ / パーサバロ</u> ハウジングの全長	93.03 mm	ハウジングBの高さ	61 mm
分類			
ETIM 6.0	FC000427	ETIM 7.0	F0000407
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000437 EC000437
ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

カタログステータス / 図面 2

### **HDC 16B TOBU 1M25G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### クロロプレンシール、-40°C~+70°C



Exe(安全増防爆)や Exi(本質安全防爆)の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEXおよび IECEx 認証を取得しています。

#### 一般注文データ

種別	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	バージョン	
注文番号	2722270000	VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグラ	
GTIN (EAN)	4050118821505	ンド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54,	
数量	50 ST	IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6	
種別	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	バージョン	
種別 注文番号	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 2722280000	バージョン VG Exi 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exi), ケーブルグラ	

### サイズ 6



EXI 領域のケーブル接続を切る機能により、取り付けとサービスが簡素化され、より良い準備が可能になります。

ここに示す Rockstar® EXI インサートは、プッシュイン接続を搭載しているため、接続が非常に簡単です。 それらは品目名称によって識別されます

### 一般注文データ

種別	HDC HE 16 FP EXI	バージョン
注文番号	3001240000	, メス型, 500 V, 5 A, 極数: 16, PUSH IN, 設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099986902343	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 16 MP EXI	バージョン
種別 注文番号		バージョン , オス型, 500 V, 5 A, 極数: 16, PUSH IN, 設置サイズ: 6

カタログステータス / 図面 3