### CMA-A20-60-1A-1-1VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

#### 一般注文データ

バージョン	一次電流: 60 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 1
注文番号	<u>3008210000</u>
種別	CMA-A20-60-1A-1-1VA
GTIN (EAN)	4099986909465
数量	1 items
メーカー	ENTES Elektronik

カタログステータス / 図面 1

## CMA-A20-60-1A-1-1VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

AABAID -7.÷07/4- ¥-	14.5.22			
MAMID承認件数	(€			
ROHS	適合			
寸法と重量				
	57 mm	奥行き(インチ)	2.2441 inch	
- 高さ	65 mm	 高さ(インチ)	2.5591 inch	
唱	47 mm	幅(インチ)	1.8504 inch	
正味重量	250 g			
温度				
保管温度		動作温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアン	<b>′</b> ス			
RoHS 対応状況	<u>準</u> 拠			
REACH SVHC				
技術プロパティ				
保護度合い	IP20	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x l定格	
公称周波数	50 / 60 Hz	Z III/M J JABO BANG 17		
電気属性				
公差等級	1	二次電流	01 A	
ロード	1 VA		60 A	
絶縁協調				
公差等級	1		3kV / 1 min	
 分類				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-21-09-02 27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	

カタログステータス / 図面 2



## CMA-A20-60-1A-1-1VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





