

## CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミューラーは、最大 600 A の電流を最大 333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 一次電流: 125 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5 |
| 注文番号       | <a href="#">3008240000</a>                        |
| 種別         | CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA                          |
| GTIN (EAN) | 4099986909496                                     |
| 数量         | 1 items   |
| メーカー       | ENTES Elektronik                                  |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 57 mm | 奥行き (インチ) | 2.2441 inch |
| 高さ   | 65 mm | 高さ (インチ)  | 2.5591 inch |
| 幅    | 47 mm | 幅 (インチ)   | 1.8504 inch |
| 正味重量 | 209 g |           |             |

## 温度

|      |  |      |               |
|------|--|------|---------------|
| 保管温度 |  | 動作温度 | -5 °C...40 °C |
|------|--|------|---------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                      |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術プロパティ

|       |            |               |           |
|-------|------------|---------------|-----------|
| 保護度合い | IP20       | 定格熱持続電流 1サーマル | 1.2 x I定格 |
| 公称周波数 | 50 / 60 Hz |               |           |

## 電気属性

|      |        |      |         |
|------|--------|------|---------|
| 公差等級 | 0,5    | 二次電流 | 0...1 A |
| ロード  | 2.5 VA | 一次電流 | 125 A   |

## 絶縁協調

|      |     |      |             |
|------|-----|------|-------------|
| 公差等級 | 0,5 | 絶縁電圧 | 3kV / 1 min |
|------|-----|------|-------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

CMA-A20-125-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

