CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5
注文番号	<u>3008270000</u>
種別	CMA-A30-250-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909526
数量	1 items
メーカー	ENTES Elektronik

カタログステータス / 図面 1

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	CE		
ROHS	適合		
寸法と重量			,
	45 mm	奥行き(インチ)	1.7716 inch
 高さ	78 mm	 高さ(インチ)	3.0709 inch
 唱	67 mm	 幅(インチ)	2.6378 inch
E味重量	250 g		
温度			
呆管温度		動作温度	-5 °C40 °C
環境製品コンプライアン	' ス		
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません	
技術プロパティ			
保護度合い	IP20	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x l定格
公称周波数	50 / 60 Hz		
電気属性			
公差等級	0,5	二次電流	01 A
コード	5 VA		250 A
絶縁協調			
公差等級	0,5	絶縁電圧	3kV / 1 min
分類			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
CLASS 9.1	27-21-09-02 27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02 27-21-09-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-21-09-02 27-21-09-02 27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-21-09-02 27-21-09-02 27-21-09-02

カタログステータス / 図面 2



CMA-A30-250-1A-0,5-5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





