

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大 333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5
注文番号	3008270000
種別	CMA-A30-250-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909526
数量	1 items
メーカー	ENTES Elektronik

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	45 mm	奥行き (インチ)	1.7716 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	250 g		

温度

保管温度		動作温度	-5 °C...40 °C
------	--	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

保護度合い	IP20	定格熱持続電流 1サーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 / 60 Hz		

電気属性

公差等級	0,5	二次電流	0...1 A
ロード	5 VA	一次電流	250 A

絶縁協調

公差等級	0,5	絶縁電圧	3kV / 1 min
------	-----	------	-------------

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A30-250-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

