

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	太陽光発電, 取付けフット, 取付けフット, 10 MPP, 12 MPP
注文番号	3020600000
種別	BRES OFM-14 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099986933705
数量	1 items

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	66 mm	高さ (インチ)	2.5984 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.0236 inch
正味重量	0.13 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になります。これにより、消防団は、不必要的危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

一般注文データ

種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130053	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130058	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	バージョン
注文番号	8000130052	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124997	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	バージョン
注文番号	8000130051	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124980	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130057	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130056	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	バージョン
注文番号	8000130055	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125024	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	バージョン
注文番号	8000130054	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125000	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

一般注文データ

種別	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	バージョン
注文番号	8000112516	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1100 V, 10 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	409998650019	入力/2出力、過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	バージョン
注文番号	8000106274	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2入力/MPPあたり1出力、過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665354	
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	バージョン
注文番号	8000115469	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	409998679126	入力/2出力、過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	バージョン
注文番号	8000107558	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986665361	入力/2出力、過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	バージョン
注文番号	8000107559	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1100 V, 10 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986665378	入力/2出力、過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	