

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hシリーズは、作業場のモバイル照明に最適です。取り扱いが簡単で、充電式バッテリーを内蔵しているため、すべての暗い領域を照らすことができます。付属ケーブルを用いて、バッテリーを迅速かつ容易に再充電することができます。ワークランプは、6500 Kまでのモバイル照明オプションを提供します。

一般注文データ

注文番号	3031110000
種別	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
数量	1 items

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

深さ	17.8 mm	奥行き (インチ)	0.7008 inch
高さ	89 mm	高さ (インチ)	3.5039 inch
幅	23.1 mm	幅 (インチ)	0.9094 inch
正味重量	40 g		

温度

動作温度 -10 - 35°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブル技術仕様

ケーブル素材	ポリカーボネート	ハウジング主要材質	アルミニウム
ケーブル長	0.5 m		

一般的な技術データ

接続方式	USB C	LEDモジュールの形状	丸型
LED数	1	淡色 (CCT)	6500K, 5000K
光度	300 lm	小電流	300 lm
放射角	120 °	衝撃耐性	IK07
保護度合い	IPX3	効率性クラス (EU指令No. 874/2012にNot required 準拠)	

材料データ

ハウジング主要材質 アルミニウム エンドキャップの材料 ポリカーボネート

分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

