

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプ工程の合理化には、各プロセスの自動化がますます求められています。「設置時間の最適化」こそ、将来の市場が戦略パートナーに求めるものです。導体素材を合理的に加工する自動機など、これからのニーズに応えるものです。汎用性と機能性は、お客様にとって決定的要素です。ワイドミュラーは、全体を通した自動機械のラインアップにより、ケーブル準備および処理に関する専門的かつ効率的なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 圧着機
注文番号	3032890000
種別	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
数量	1 items

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	220 mm	高さ (インチ)	8.6614 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
正味重量	9000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

自動圧着

ドライブ	電気	パルス時間	約 1 s
フェルール断面積、最大	6 mm ²	フェルール断面積、最小	0.5 mm ²
クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
クリンプ長さ	12 mm	消耗品	プラスチックカラー付属の有無、ルーズケーブルラグ、分離部用絶縁ケーブルラグ
電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	インサート長さ	38 mm
クリンプ範囲	0.5 - 6.00 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品

一般注文データ

種別	ADAPTER PCV HTO	バージョン
注文番号	3064900000	自動機器, 圧着機
GTIN (EAN)	4099987058353	
数量	1 ST	
種別	EINSATZPAAR PZ 16E	バージョン
注文番号	9012640000	16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	
種別	EINSATZPAAR PZ 6/5	バージョン
注文番号	9011620000	6mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4008190207939	
数量	1 ST	
種別	ERTE ES PZ ZH 16	バージョン
注文番号	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	
種別	STORAGEBOX PCV	バージョン
注文番号	3043810000	自動機器, 圧着機
GTIN (EAN)	4099987017084	
数量	1 ST	
種別	ADAPTER PCV HTO	バージョン
注文番号	3064900000	自動機器, 圧着機
GTIN (EAN)	4099987058353	
数量	1 ST	
種別	EINSATZPAAR PZ 16E	バージョン
注文番号	9012640000	16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	
種別	EINSATZPAAR PZ 6/5	バージョン
注文番号	9011620000	6mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4008190207939	
数量	1 ST	
種別	ERTE ES PZ ZH 16	バージョン
注文番号	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	
種別	STORAGEBOX PCV	バージョン
注文番号	3043810000	自動機器, 圧着機
GTIN (EAN)	4099987017084	
数量	1 ST	