

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート、ダークベージュ、高さ: 16.5 mm、幅: 0.55 mm, V-0, Wemid, 簿合仕様: はい
注文番号	3032900000
種別	MCV SPG 2.5
GTIN (EAN)	4099986985513
数量	50 items

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	29.05 mm
高さ	16.5 mm
幅	0.55 mm
正味重量	0.38 g

奥行き (インチ)	1.1437 inch
高さ (インチ)	0.6496 inch
幅 (インチ)	0.0217 inch

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-60 °C

周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	130 °C

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

材料データ

基本材質	Wemid
UL 94 可燃性等級	V-0

色	ダークベージュ
---	---------

追加の技術データ

スナップインペグ付属	はい	嵌合仕様	はい
------------	----	------	----

分類

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 14.0	27-25-03-01

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	1276300000	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm ² , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	