

## PV-WM4C-T-BOX4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## WM4 C PVコネクタ

- 4mm<sup>2</sup> および 6mm<sup>2</sup> ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, プラグインコネクタ, DCバージョン
注文番号	<a href="#">3035690000</a>
種別	PV-WM4C-T-BOX4/6F+
GTIN (EAN)	4099986994577
数量	100 items

## PV-WM4C-T-BOX4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E548140

## 寸法と重量

正味重量

4.2 g

## 温度

連続動作温度、最小

-40 °C

連続動作温度、最大

85 °C

## 技術データ

外側ケーブル直径、最大.

7 mm

外側ケーブル直径、最小.

5.5 mm

認可

UL

導体断面、最大

6 mm<sup>2</sup>

導体断面、最小

4 mm<sup>2</sup>

保護度合い

IP65, IP67, IP2xオープン

汚染度

3 (シール済範囲内に2)

定格電圧

1500 V DC (IEC)

外付スレッド

M 12

定格電流

35 A

## 保証

時間間隔

2 年

## 重要なメモ

製品情報

Please order contacts separately

## 分類

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

## PV-WM4C-T-BOX4/6F+

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

種別	AIE MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	<a href="#">1204280000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248987030	
数量	1 ST	

## ...太陽光発電プラグインコネクタ対応



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	CTF PV WM4	バージョン
注文番号	<a href="#">1222870000</a>	太陽光発電、太陽光発電接点対応圧着ツール、機械式、交換可能なインサートなし
GTIN (EAN)	4050118006254	
数量	1 ST	

## アクセサリ



防塵キャップ「Dustcap VSSO」は、ワイドミュラー製品やtype 4のソーラーコネクタをほこりや汚れから保護します。

「SafetyClip」は、ワイドミュラーのソーラーコネクタを、意図しない開口から保護し、特別な複合型ツールを使用してのみ解放できます。

## PV-WM4C-T-BOX4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	VSSO WM4 C	バージョン
注文番号	<a href="#">1254870000</a>	太陽光発電, フラット設計
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 ST	

## Multi-Tool PV Set



PVコネクタマルチ工具により、ワイドミュラーは、PVコネクタを処理する多機能な工具を提供しています。

## 一般注文データ

種別	PV-WM4C-T-TOOL	バージョン
注文番号	<a href="#">3035720000</a>	太陽光発電, 操作ツール, 解除ツール
GTIN (EAN)	4099986994591	
数量	1 ST	

## メス型接点



## WM4 C PVコネクタ

- 4mm<sup>2</sup> および 6mm<sup>2</sup> ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

## 一般注文データ

種別	BUKO WM4 C BT	バージョン
注文番号	<a href="#">1530670000</a>	太陽光発電, プラグインコネクタ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118335477	
数量	100 ST	
種別	BUKO WM4 C RL	バージョン
注文番号	<a href="#">1530770000</a>	太陽光発電, プラグインコネクタ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118335491	
数量	4500 ST	