

IE-C5GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV |
| 注文番号 | 3036970003 |
| 種別 | IE-C5GO6LB0003F40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986998896 |
| 数量 | 30 items |

IE-C5GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

長さ 0.3 m 長さ (インチ) 11.811 inch
正味重量 0.6 g

温度

保管温度 動作温度 -20 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格 TIA-1096-A アプリケーション固有の通信ケーブル設 VDE-AR-N 4100:2019-04
備

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性 No 色 青色
ハロゲン いない 延焼耐性 in accordance with IEC
60332-1

ケーブルの電気プロパティ

定格インパルス耐電圧 6 kV 動作電圧 50 V
絶縁抵抗 $\geq 100 \text{ M}\Omega$ カテゴリ Cat.3
公称電流 1 A 信号伝達時間 5.45 ns/m
絶縁電圧、最大 500 V

ケーブル構造

シース直径 4.8 mm シースカラー 青色
断面積 3x2xAWG 24/7 シールド U/UTP
配線数 6 絶縁断面 1 mm
絶縁 PE シース直径、最大 4.95 mm
シース直径、最小 4.65 mm シース素材 LSZH
ケーブル配置 VDE 0603-100準拠二重絶縁

プラグ

プラグ右 RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし 左プラグ RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

IE-C5GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右 RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

プラグ、左

左プラグ RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

図面

配線図



図面

