

## IE-C5GO6LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート  
メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV |
| 注文番号       | <a href="#">3036970010</a>                  |
| 種別         | IE-C5GO6LB0010F40F40-X-K6KV                 |
| GTIN (EAN) | 4099986998902                               |
| 数量         | 10 items                                    |

## IE-C5GO6LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |       |          |              |
|------|-------|----------|--------------|
| 長さ   | 1 m   | 長さ (インチ) | 39.3701 inch |
| 正味重量 | 3.4 g |          |              |

## 温度

|      |  |      |                |
|------|--|------|----------------|
| 保管温度 |  | 動作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|--|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                      |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般基準

|        |            |                         |                       |
|--------|------------|-------------------------|-----------------------|
| コネクタ規格 | TIA-1096-A | アプリケーション固有の通信ケーブル設<br>備 | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|--------|------------|-------------------------|-----------------------|

## ケーブルの機械的特性と材料特性

|      |     |      |                                   |
|------|-----|------|-----------------------------------|
| 耐油性  | No  | 色    | 青色                                |
| ハロゲン | いいえ | 延焼耐性 | in accordance with IEC<br>60332-1 |

## ケーブルの電気プロパティ

|            |          |      |       |
|------------|----------|------|-------|
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV     | 動作電圧 | 50 V  |
| 絶縁抵抗       | ≥ 100 MΩ | カテゴリ | Cat.3 |
| 絶縁電圧、最大    | 500 V    |      |       |

## ケーブル構造

|          |              |          |         |
|----------|--------------|----------|---------|
| シース直径    | 4.8 mm       | シースカラー   | 青色      |
| 断面積      | 3x2xAWG 24/7 | シールド     | U/UTP   |
| 配線数      | 6            | シース直径、最大 | 4.95 mm |
| シース直径、最小 | 4.65 mm      | シース素材    | LSZH    |

## プラグ

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| プラグ右 | RJ12, IP20, オス型接点, 直<br>線, プラグ, シールドなし | 左プラグ | RJ12, IP20, オス型接点, 直<br>線, プラグ, シールドなし |
|------|--|------|--|

## プラグ、右

|      |  |
|------|--|
| プラグ右 | RJ12, IP20, オス型接点, 直<br>線, プラグ, シールドなし |
|------|--|

## IE-C5GO6LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## プラグ、左

左プラグ RJ12, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, シールドなし

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

図面

配線図



図面

