IE-C5G06LB0010F40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



LMNケーブル、RJ12/RJ12、ツイストペア、スマート メータリングアプリケーションに適合、シールドなし

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6
	kV
注文番号	<u>3036970010</u>
種別	IE-C5GO6LB0010F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986998902
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



IE-C5G06LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
MAMID承認件数	(500-00) 100-0			
((1) (A) (1) (A)	CE			
ROHS	適合			
寸法と重量				
長さ	1 m	長さ (インチ)	39.3701 inch	
正味重量	3.4 g	KC (127)	00.0701 111011	
温度				
保管温度		動作温度	-20 °C60 °C	
環境製品コンプライアンス			<u> </u>	
RoHS 対応状況	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般基準				
コネクタ規格	TIA-1096-A	アプリケーション固有の通信 備	チーブル設 VDE-AR-N 4100:2019-04	
ケーブルの機械的特性と材	料特性			
<u></u> 色	青色	ハロゲン	いいえ	
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1			
ケーブルの電気プロパティ				
定格インパルス耐電圧	6 kV	動作電圧	50 V	
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	カテゴリー	Cat.3	
絶縁電圧、最大 	500 V			
ケーブル構造				
シース直径	4.8 mm	シースカラー	青色	
断面積	3x2xAWG 24/7	シールド	U/UTP	
配線数シース直径、最小	4.65 mm	<u>シース直径、最大</u> シース素材	4.95 mm LSZH	
プラグ	4.00 11111	ン 八系10 		
			<u>'</u>	
プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし	左プラグ	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし	
プラグ、右				
プラグ右	RJ12, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, シールドなし			

カタログステータス / 図面 2

IE-C5G06LB0010F40F40-X-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左			
左プラグ	RJ12, IP20, オス型接 線, プラグ, シールドな		
分類			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

カタログステータス / 図面