U-OS-PWEB-ES-RT-250/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



PROCON-WEB 組込みシステムの u-OS へのインストール はアプリマネージャーを介して簡単に行うことができます。

PROCON-WEB 組み込みシステムは、最適な Web ベースの HMI ソリューションを実装するための次の特長を提供します:

- ロールおよび権限ベースのユーザー管理
- 広範な警告内容
- ボタン、スライダー、テキストフィールド、画像エリア などの定義済みコントロール
- iframe、グラフ、テーブルなどの強力かつより複雑なコントロール
- 最大限の柔軟性を実現するフレキシブルなスクリプティング
- 履歴データを保存して可視化する履歴機能
- 通信ドライバを介したコントローラへの接続

一般注文データ

バージョン	Visualization software, ランタイムシステム用プ	
	ラットフォーム: u-OS compatible devices, プロセ	
	ス変数の数、最大: 250, HMIデバイス数(最大): 2	
注文番号	<u>3038630000</u>	
種別	U-OS-PWEB-ES-RT-250/2	
数量	ST	

カタログステータス / 図面 1

U-OS-PWEB-ES-RT-250/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量			
正味重量	0 g		
システム要件			
			'
オペレーティングシステム	u-OS	必要な最小ディスク容量	0.1 GB
必要な最小メモリ(RAM)	0.1 GB		
ライセンス情報			
プロセス変数の数、最大	250		
ランタイムの機能			
			<u> </u>
HMIデバイス数(最大)	2		
分類			
	'		<u>'</u>
ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

カタログステータス / 図面 2