データシート

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	3038720000
種別	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-23T00:00:00+02:00

データシート

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	65.5 mm	奥行き（インチ）	2.5787 inch
高さ	92.2 mm	高さ（インチ）	3.6299 inch
幅	18.5 mm	幅（インチ）	0.7283 inch
正味重量	74 g		

温度

保管温度		動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

汚染度	2

一般データ

光学機能表示	該当なし	設計	アダプタプラグ
色	グレー	保護度合い	IP00
取り付けレール	バスバー	音響信号	いいえ
動作高度	≤ 4000 m		

公称データIEC/EN

シグナリング接点	いいえ	定格電圧 (AC)	240 V
定格電流 IN	6.3 A	電圧種別	AC
フューズ保護	6.3 A	標準	IEC 61984
音響信号	いいえ	短絡電流定格ISCCR	25 kA
一体型バックアップヒューズ	はい		

一般データ

保護度合い	IP00	色	グレー

接続データ

被覆剥き長さ	13 mm	導体接続方法	PUSH IN
接続方式	ねじ接続	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm²
クランプ範囲、最小	0.82 mm²	クランプ範囲、最大	2.5 mm²
導体断面、固定式、最小	0.82 mm²	導体断面、固定式、最大	2.5 mm²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.82 mm²	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm²
導体断面、フレキシブル、AEH （DIN 46228-1）、最小	0.82 mm²	導体断面、フレキシブル、AEH （DIN 46228-1）、最大	2.5 mm²
接続断面、撚線、最小	0.82 mm²	接続断面、撚線、最大	2.5 mm²

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気データ

電圧種別	AC

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

可視化および通信ケーブル




ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.80-VC180	バージョン
注文番号	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675329909	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
数量	10 ST	

カウンタおよびゲートウェイケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.80-CG90	バージョン
注文番号	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675329732	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
数量	10 ST	

Smart Meter 対応延長ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.80-ECS180	バージョン
注文番号	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675329718	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
数量	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CH-SMC-00.60-ECB180	バージョン
注文番号	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4099986979093	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
数量	10 ST	

可視化および通信ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.80-OVP180	バージョン
注文番号	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, ソケットコネクタ,
GTIN (EAN)	4064675477549	IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
数量	10 ST	

Smart Meter 対応延長ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-01.15-ECB180	バージョン
注文番号	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4099986979208	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
数量	10 ST	


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

可視化および通信ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.60-OVP180	バージョン
注文番号	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ピン, ソケットコネクタ, ピン
GTIN (EAN)	4099986979079	コネクタ, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
数量	10 ST	

Smart Meter 対応延長ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMC-00.60-ECB90	バージョン
注文番号	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323051	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMC-00.80-ECB90	バージョン
注文番号	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323068	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMC-00.95-ECB90	バージョン
注文番号	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323075	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMC-01.20-ECB90	バージョン
注文番号	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, ソケットコネクタ, IP20, 600
GTIN (EAN)	4064675323082	V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
数量	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブル



ベースカウンター、ゲートウェイ、制御ボックス、過電圧保護装置は、二地点間回線または Y アセンブリとして組立済ケーブルセットに接続されます。ワイドミュラーは、この FNN および DIN-VDE 0603 標準に準拠のソリューションに適した接続ソリューションを提供しています。6 kV 過電圧保護を備えた組立済電源ケーブルが、品揃えを完成させます。

一般注文データ

種別	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	バージョン
注文番号	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795570	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	バージョン
注文番号	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795587	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	バージョン
注文番号	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795594	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	バージョン
注文番号	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795600	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	バージョン
注文番号	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795723	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	バージョン
注文番号	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795730	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	バージョン
注文番号	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795655	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	バージョン
注文番号	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795662	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	バージョン
注文番号	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795679	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	バージョン
注文番号	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795686	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.6 m
数量	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	バージョン
注文番号	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795693	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	バージョン
注文番号	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795709	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.95 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	バージョン
注文番号	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795716	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 1.2 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	バージョン
注文番号	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795624	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75,
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	バージョン
注文番号	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986795617	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75,
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	バージョン
注文番号	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993440	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.6 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	バージョン
注文番号	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993457	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	バージョン
注文番号	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993464	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 1.15 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	バージョン
注文番号	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993471	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.6 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	バージョン
注文番号	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993488	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.8 m
数量	10 ST	
種別	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	バージョン
注文番号	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 勘合状態で取り付けら
GTIN (EAN)	4099986993495	れた状態, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 1.15 m
数量	10 ST	