


CXX RC 53

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 110... 230 V AC, プラグイン接続
注文番号	3053400000
種別	CXX RC 53
GTIN (EAN)	4099987023184
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	110...230 V AC	ステータス表示	該当なし
保護回路	RCエレメント		

一般データ

色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-2

接続データ


導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

接続図



寸法図



Type code CUBESERIES LED / protective module versions

