

## CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6... 24 V UC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">3053420000</a>
種別	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
数量	20 items

## CXX L 61G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 制御側

定格制御電圧	6...24 V UC	定格電流 AC	6.4 mA
定格電流 DC	6.4 mA	ステータス表示	緑色LED

## 一般データ

色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級	ハウジング V-2

## 接続データ


導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

## 分類


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

接続図



寸法図



その他

## Type code CUBESERIES LED / protective module versions

