

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24... 60 V UC, プラグイン接続
注文番号	3053440000
種別	CXX L 62G
GTIN (EAN)	4099987023221
数量	20 items

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	24...60 V UC	定格電流 AC	4.8 mA
定格電流 DC	4.8 mA	ステータス表示	緑色LED

一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------



分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**接続図****寸法図**

CXX L 62G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面その他**Type code CUBESERIES LED / protective module versions**

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color					
C CUBESERIES							21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
X Accessories							41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which relay design	<input type="checkbox"/>						42R 24-60 V DC LED red
X Universal use							42G 24-60 V DC LED green
Function	<input type="checkbox"/>						43R 110-230 V DC LED red
L LED							43G 110-230 V DC LED green
D Free-wheeling diode							51 6-24 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode							52 24-60 V AC/DC
V Varistor							53 110-240 V AC/DC
RC RC element							61R 6-24 V AC/DC LED red
							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC