

CXX L 63G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続
注文番号	3053460000
種別	CXX L 63G
GTIN (EAN)	4099987023245
数量	20 items

CXX L 63G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	110...230 V UC	定格電流 AC	4.3 mA
定格電流 DC	4.3 mA	ステータス表示	緑色LED

一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


CXX L 63G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

接続図



寸法図



CXX L 63G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	□ □ □	□ □	□	□	Input voltage and LED color
C CUBESERIES	□	□	□	□	21N 6-230 V DC
Product type	X	Accessories	□	□	41R 6-24 V DC LED red
X Accessories	□	□	□	□	41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which					42R 24-60 V DC LED red
relay design					42G 24-60 V DC LED green
X Universal use					43R 110-230 V DC LED red
Function					43G 110-230 V DC LED green
L LED					51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode					52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode					53 110-240 V AC/DC
V Varistor					61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element					61G 6-24 V AC/DC LED green
					62R 24-60 V AC/DC LED red
					62G 24-60 V AC/DC LED green
					63R 110-240 V AC/DC LED red
					63G 110-240 V AC/DC LED green
					71 6-24 V AC
					72 110-130 V AC
					73 220-240 V AC