

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	3062890000
種別	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
数量	2750 items

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.0028 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	57.2 mm	幅 (インチ)	2.252 inch
正味重量	0.32 g		

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	57.2 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載	ラベリングフィールドのサイズ	19.1 x 25.4 mm
ロールあたりの数	2750		

導体およびケーブルマーカ-

ハロゲン はい

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		