

## WIRE FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

## 一般注文データ

バージョン	自動機器, 交換部品
注文番号	<a href="#">3064910000</a>
種別	WIRE FEEDER
GTIN (EAN)	4099987058360
数量	1 items

## WIRE FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	170 mm	幅 (インチ)	6.6929 inch
正味重量	2500 g		

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		