MOPL K4 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- •取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

| バージョン | KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 取 り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 68 mm, 幅: 116 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板、 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色 |
|------------|--|
| 注文番号 | 3073060000 |
| 種別 | MOPL K4 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190857998 |
| 数量 | 1 items |

カタログステータス / 図面 1

MOPL K4 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 11 140 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | ' | | | |
| | | | | |
| 深さ | 2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch | |
| 高さ | 68 mm | 高さ(インチ) | 2.6772 inch | |
| 幅 | 116 mm | 幅(インチ) | 4.5669 inch | |
| 取付寸法 - 高さ | 54 mm | 正味重量 | 96 g | |
| 温度 | 1 | | | |
| 動作温度 | | | | |
| 環境製品コンプライアン | ノス | | | |
| | | | | |
| RoHS 対応状況 | | 準拠 (免除なし) | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVH | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | |
| アクセサリに関する一般 | 设情 報 | | | |
| 素材の厚み | 2 mm | 固定形式 | ねじ込み | |
| 表面仕上 | 亜鉛めっき | | | |
| <u>炎岡はエ</u> 取付寸法 - 高さ | <u> </u> | <u> </u> | スケール版、亜鉛スケイ | |
| | 54 111111 | | | |
| 一般な情報 | | | | |
| 素材の厚み | 2 mm | 固定形式 | ねじ込み | |
| 表面仕上 | 亜鉛めっき | 基本材質 | スチール板、亜鉛メッキ | |
| 分類 | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 | |
| ETIM 8.0 | EC000213 EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 EC000213 | |
| ETIM 10.0 | EC000213 EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | |
| | | | | |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | |

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

MOPL K4 STAHL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS35X7.5 ST K4 注文番号 <u>8000037564</u> GTIN (EAN) 4050118653281 数量 20 ST バージョン

レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 64 mm, スロット付き, スチール, 亜鉛

めっき,クロムメッキ

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- •取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

| 種別 | TS15X5 ST K4 | パージョン |
|------------|---------------|---|
| 注文番号 | 8000037609 | レール, TS 15, 幅: 64 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ |
| GTIN (EAN) | 4050118682489 | ムメッキ |
| 数量 | 20 ST | |

作成日 05.11.2025 07:13:19 MEZ

カタログステータス / 図面 3