

**MOPL K61 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
  - 取り付けプレート
  - ヒンジ
  - 壁固定ホルダー
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

**一般注文データ**

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 145 mm, 幅: 245 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板, 垂鉛メッキ, 垂鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">3073120000</a>
種別	MOPL K61 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858056
数量	1 items

## MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	145 mm	高さ (インチ)	5.7086 inch
幅	245 mm	幅 (インチ)	9.6456 inch
取付寸法 - 高さ	72.5 mm	取付寸法 - 幅	230 mm
正味重量	497 g		

## 温度

## 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	2 mm	固定形式	ねじ込み
表面仕上	亜鉛めっき	基本材質	スチール板、亜鉛メッキ
取付寸法 - 幅	230 mm	取付寸法 - 高さ	72.5 mm

## 一般な情報

素材の厚み	2 mm	固定形式	ねじ込み
表面仕上	亜鉛めっき	基本材質	スチール板、亜鉛メッキ

## 分類

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 奥行 7.5 mm



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエスチルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高いIP保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ(色)：灰色(産業用 RAL 7001に類似)および黒色(過酷環境および防爆対応 RAL 9011に類似)
- プラス/マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大7ジユールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応するE60までの耐火性等級
- 
- ウィドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST POK 1626	バージョン
注文番号	<a href="#">8000003909</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 243 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118652673	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST K61	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037567</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 243 mm, スロット付き, スチール, 亜鉛
GTIN (EAN)	4050118653298	めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	