ZQV 6SL/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 4 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.20, 絶縁: はい, 幅: 14.7 mm	
注文番号	<u>3077580000</u>	
種別	ZQV 6SL/2	
GTIN (EAN)	4099987081788	
数量	25 items	

カタログステータス / 図面 1

ZQV 6SL/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
 寸法と重量	,			
			·	
- 深さ	29.6 mm	奥行き (インチ)	1.1654 inch	
高さ	29.6 mm	 高さ(インチ)	1.1654 inch	
幅	14.7 mm	幅(インチ)	0.5787 inch	
正味重量	1.84 g			
温度				
	05.00 55.00	田田沿在	F.00. 40.00	
保管温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
	0.1100/0 E/E/C-0/04110	10 H 0 10 C 4 - 05 C 7 U		
全般				
	2			
 寸法			'	
ピッチ (mm) (P)	8.20 mm			
材料データ				
基本材質	Wemid	色		
UL 94 可燃性等級	V-0			
評価データ				
定格電圧	400 V	公称電流	41 A	
<u></u> 追加の技術データ	400 (710 E/IL	71.6	
固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	はい	
取り付け方式	直接実装			
分類				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

カタログステータス / 図面 2