

## IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



8芯の工事用ケーブル1本を4芯のサービス2本として  
使用できるアダプターが必要な場合は、Weidmüllerケーブ  
ルスプリッターモジュールが適しています。

特長：

- IP 20
- Cat.5
- パッチパネルに横並びで設置できる狭小設計

## 一般注文データ

バージョン	Cable splitter module, IP20
注文番号	<a href="#">3095680000</a>
種別	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
数量	10 items

## IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 37 g

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1	RJ12	接続 2	RJ12
色	黒色	ハウジング主要材質	PBT, UL 94-V-0
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シールド	シールドなし
保護度合い	IP20	プラギング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格 TIA-1096-A

## 電気プロパティ

絶縁抵抗 1000 MΩ at 500 V DC 公称電圧 125 V

## 分類

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

**IE-AD-3RJ12-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

