

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



8芯の工事用ケーブル1本を4芯のサービス2本として
使用できるアダプターが必要な場合は、Weidmüllerケーブ
ル splitter モジュールが適しています。

特長：

- IP 20
- Cat.5
- パッチパネルに横並びで設置できる狭小設計

一般注文データ

バージョン	ケーブル分配モジュール, IP20
注文番号	3095680000
種別	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

37 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1

RJ12

接続 2

RJ12

色

黒色

ハウジング主要材質

PBT, UL 94 :V-0

接触表面

ニッケル下地金メッキ

シールド

シールドなし

保護度合い

IP20

プラグング回数

750

一般基準

コネクタ規格

TIA-1096-A

電気プロパティ

絶縁抵抗

1000 MΩ at 500 V DC

公称電圧

125 V

分類

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

図面

