

## BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, スペアパーツ, ヒンジピン, 10 MPP, 12 MPP
注文番号	<a href="#">3098500000</a>
種別	BRES REPLACEMENT HINGE
GTIN (EAN)	4099987129831
数量	1 items

## BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	7.8 mm	高さ (インチ)	0.3071 inch
幅	7.8 mm	幅 (インチ)	0.3071 inch
正味重量	220 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 分類

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

## BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要な危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

## 一般注文データ

種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130053</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130058</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130052</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124997	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130051</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124980	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130057</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130056</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130055</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125024	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000130054</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125000	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	

## BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

種別	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000112516</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 10 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986850019	入力/2出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000106274</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665354	
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000115469</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986879126	入力/2出力, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000107558</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986665361	入力/2出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	バージョン
注文番号	<a href="#">8000107559</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, PV Next, 1100 V, 10 MPP, MPPあたり2
GTIN (EAN)	4099986665378	入力/2出力, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	