#### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 一般注文データ

| 注文番号       | 3101680000                 |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X |  |
| GTIN (EAN) | 4099987143134              |  |
| 数量         | 1 items                    |  |

# Weidmüller **₹**

#### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

| ROHS          | 適合          |                |             |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
|               |             |                |             |
| 法と重量          |             |                |             |
| :<br>:さ       | 10 mm       |                | 0.3937 inch |
| ·<br>高さ       | 10 mm       | <u>高さ(インチ)</u> | 0.3937 inch |
|               | 1000 mm     | <u>幅(インチ)</u>  | 39.37 inch  |
| <b>₹</b> さ    | 1000 mm     | <br>長さ(インチ)    | 39.37 inch  |
| 味重量           | 331 g       |                |             |
| 度             |             |                | ,           |
| ]作温度          | -20 - 50°C  |                |             |
| ·<br>·ーブル技術仕様 |             |                | '           |
|               |             |                |             |
| ケーブル素材        | PUR         | <u>シースカラー</u>  | 黒色          |
| ウジング主要材質      | アルミニウム      | ケーブル長          | 5 m         |
| 般的な技術データ      |             |                |             |
| EDモジュールの形状    | 長方形         |                | 60.000 h    |
| :護度合い         | IP67        | 到下分前           | 00.00011    |
| 続データ          |             |                |             |
| :nuc          |             |                |             |
| 続スレッド         | なし          |                |             |
| 料データ          |             |                |             |
| (ウジング主要材質     | アルミニウム      | 封止化合物          | PUR VO      |
| 電気データ         |             |                |             |
|               |             |                |             |
| <b>官格電圧</b>   | ≤ 5 V DC    | 電源             | 4.5 W       |
| 光可能           | はい          |                |             |
| <b>)類</b>     |             |                |             |
| TIM 6.0       | EC000996    | ETIM 7.0       | EC000996    |
| TIM 8.0       | EC000996    | ETIM 9.0       | EC000996    |
| TIM 10.0      | EC000996    | ECLASS 9.1     | 27-11-06-35 |
| CLASS 10.0    | 27-11-06-35 | ECLASS 11.0    | 27-11-06-35 |
| CLASS 12.0    | 27-11-06-35 | ECLASS 13.0    | 27-11-06-35 |
| CLASS 14.0    | 27-11-06-35 | ECLASS 15.0    | 27-11-06-35 |

カタログステータス / 図面 2



#### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面







#### WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### M8 / M12 取り付けクリップ



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配 線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

#### 一般注文データ

種別 SAI-M12-CLIP バージョン 注文番号 1362750000

GTIN (EAN) 4050118164879

数量 10 ST

4 カタログステータス / 図面